

NC3

ТКАНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С МИКРОФИБРОЙ



- Микрофибра для лучшей впитываемости и очистки ▪ Ультразвуковая обрезка края ▪ Тройная упаковка
- Низкий уровень ворсоотделения ▪ Рекомендовано использование в чистых помещениях класса ISO 4 / GMP C, D


МАТЕРИАЛ

- 80% полиэстер / 20% полиамид
- 205 г/м²


ЦВЕТ

- Белый

РАЗМЕР САЛФЕТКИ, см



САЛФЕТКИ В ТРОЙНОЙ УПАКОВКЕ



ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D

УПАКОВКА

Ref.:	Размер	Упаковка
NC3001	23 x 23см	в тр.кор. 2 000 шт., 20 упак. по 100 шт.
NC3002	30 x 30см	в тр.кор. 800 шт., 8 упак. по 100 шт.

КАЧЕСТВО

- Произведены на сертифицированном ISO 9001:2015 предприятии
- Дополнительный контроль качества независимой лабораторией

ОПИСАНИЕ

- Универсальные салфетки для чистых помещений с наименьшим уровнем ворсоотделения, которые подходят для различных применений
- Для очистки, дезинфекции, ликвидации разливов и удаления остатков дезинфицирующих средств с поверхностей
- 2 стандартных размера позволяют выбрать оптимальную салфетку для любых задач
- Двойная вакуумная упаковка
- Промыты деионизированной водой и упакованы в чистом помещении класса ISO 4
- Ультразвуковая обрезка края

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:



Фармацевтика



Пищевая промышленность



Медицинские учреждения



Авиационная и ракетно-космическая промышленности



СРОК ГОДНОСТИ

- Неограничен

ФИЗИЧЕСКИЕ/ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (NC3001/NC3002)	ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (NC3001/NC3002)	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	Визуальный	/	Белый	Белый	PASS
Средний базовый вес	SOP-F105	гр/м ²	205±12	211	PASS
Длина	Steel rule	мм	228±13	228	PASS
Ширина	Steel rule	мм	228±13	226	PASS
Впитываемость (DIW)	IEST-RP-CC 004.3	мл/м ²	≥300	462	PASS
Скорость впитываемости (DIW)		пл.	<3	0.39	PASS

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАМИНАЦИИ:

ТЕСТ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (NC3001/NC3002)	ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (NC3001/NC3002)	РЕЗУЛЬТАТ
LPC (≥0.5μm)	IEST-RP-CC 004.3	частиц/см ²	≤8000	3615	PASS
APC(≥0.5μm)	WI-SOP-QA-09	частиц/фут3/мин	≤500	3.60	PASS
NVR(DIW)	IEST-RP-CC 004.3	мг/г	≤2	0.6352	PASS
NVR(IPA)	IEST-RP-CC 004.3	мг/г	≤5	1.6054	PASS
Fluoride (F-)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.0026	/
Chloride (Cl-)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.1326	/
Nitrite (NO2-)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.2547	/
Bromide (Br-)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.0176	/
Nitrate (NO3-)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.0759	/
Sulfate (SO42-)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.0033	/
Lithium (Li+)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.0022	/
Sodium (Na+)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.2390	/
Ammonium (NH4+)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.0336	/
Potassium (K+)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.0064	/
Magnesium (Mg2+)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	0.6958	/
Calcium (Ca2+)	WI-SOP-QA-05	ppm	/	11.3616	/

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ

ND – Не обнаружено; LPC – жидкостный метод подсчёта; APC – воздушный метод подсчёта; NVR – нелетучий остаток; IPA – изопропиловый спирт; DIW – деионизированная вода

- а) Указанные данные являются типовыми значениями и не должны использоваться в качестве спецификаций продукта
- б) Достоверные сравнения продуктов могут быть получены только путем параллельного тестирования в одном и том же испытательном центре и в аналогичных условиях
- в) Для получения более подробной информации свяжитесь с торговым представителем IBC Nanotex
- Методы испытаний:**
- WI-SOP-QA-09, WI-SOP-QA-05, SOP-F105. Метод испытаний производителя.
 - IEST-RP-CC004.3 Оценка протирочных материалов, используемых в чистых помещениях и других контролируемых средах (Институт наук и технологий об окружающей среде, Роллинг Медоуз, Иллинойс)

РЕКОМЕНДОВАНО ХРАНЕНИЕ В ПРОХЛАДНОМ, СУХОМ МЕСТЕ ВДАЛИ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Для получения дополнительной информации пожалуйста посетите сайт nprofessional.com, или свяжитесь с нами:

Email: info@nprofessional.com

Тел: +381 11 457 66 49